



Options de roulettes

Roulettes pour surfaces dures, tapis et roulettes spécialisées



HORIZONTM
FURNITURE

POURQUOI CHOISIR LES ROULETTES A SURFACE DURE?

Les nouvelles chaises sont généralement équipées avec des roulettes pour tapis. Mais qu'est-ce qui se passe si la chaise est utilisée sur une surface dur? Les roulettes en roues durs peuvent causer des rayures ou causer du dommage permanent aux planchers chers. Un avantage additionnel est la réduction de bruit dans votre environnement de travail.

Solution? Remplacer vos roulettes existant avec des roulettes en polyuréthane. Le matériel douce aide à prévenir les roues de causer des rayures, tous en permettant les roues de rouler doucement et sans bruit.

En plus de la beauté, la sécurité est une autre raison les roues polyuréthanes devrait être utilisé sur les planchers durs. Polyuréthane fournit une meilleure traction sur les planchers durs pour réduire la chance de glissement accidentel.



ROULETTES À SURFACE DURE



Roulettes à surface dure de qualité supérieure. Capuchon. 2" dia.

CP

CPS Sans capuchon



Roulettes à surface dure de qualité supérieure. Capuchon. 2.5" dia.

CK



Les roulettes se bloquent en position assise. 2" dia.

CPL^{ON}



Les roulettes se bloquent lorsque le poids est relâché pour empêcher le fauteuil de bouger lorsqu'il n'est pas utilisé. 2" dia.

CPL^{OFF}

NOTE:
TOUTES LES ROULETTES
SONT VENDUES PAR
ENSEMBLES DE 5 (CINQ).

HORIZON
FURNITURE

ROULETTES À TAPIS



Roulettes de tapis à capuchon standard. 2" dia.

CH

CS Sans capuchon



Roulettes de tapis premium. Capuchon. 2.5" dia.

CH-60

ROULETTES SPÉCIALISÉES



Grandeur: Roue doubles 2.5 po diamètre
Matériel: Gris, non-marquant en Élastomère Thermoplastique
Capacité: 100 livres par roulette
Application: Médical
TP



Grandeur: 2 po diamètre
Matériel: Gris, non-marquant en néoprène, fini chromé
Capacité: 125 livres par roulette
Application: Médical
Note: Peuvent être démontés pour nettoyage
NP



Grandeur: 3 po diamètre
Matériel: Gris, non-marquant en polyuréthane, "Dyna-Tred", fini zinc
Capacité: 90 livres par roulette
Application: Extrême, usine, entrepôt
Résistance: Résiste produits chimiques, acides, caustique et huiles.
Température: -40°C à 82°C
BXNL-E



Grandeur: 3 po diamètre
Matériel: Gris, non-marquant en monoprène, fini zinc
Capacité: 120 livres par roulette
Application: Médical
BXNL-M



Grandeur: 3 po diamètre
Matériel: Noir, non-marquant en polyoléfin, fini zinc
Capacité: 120 livres par roulette
Application: Médical, usine, entrepôt
BX Avec verouillage
BXNL Sans verouillage



Grandeur: 2.5 po diamètre.
Matériel: Noir, non-marquant en néoprène, fini chromé
Capacité: 165 livres par roulette
Application: Médical
Note: Peuvent être démontés pour nettoyage
Option: Blocage total de frein
NP25 Sans verouillage
NP25L Avec verouillage



NSF: (Fondation National Sanitaires) enregistré
Matériel: Gris, non-marquant caoutchouc, fini zinc
Capacité: 75 livres par roulette
Application: Service alimentaire et industries sanitaires
Note: Peuvent être démontés pour nettoyage
NSF2 2 po diamètre
NSF3 2 po diamètre

NOTE:
TOUTES LES ROULETTES
SONT VENDUES PAR
ENSEMBLES DE 5 (CINQ).