



# Séries ASPEN<sup>MC</sup>

La série de sièges Aspen<sup>MC</sup> offre un excellent rapport qualité-prix! Un large inventaire de mécanismes et d'options d'accoudoirs ainsi qu'une gamme d'accessoires permettent à la série Aspen<sup>MC</sup> de pouvoir être entièrement personnalisée. Afin de créer une chaise parfaitement adaptée à vos besoins, choisissez parmi une vaste sélection de tissus de qualité.



**HORIZON<sup>TM</sup>**  
FURNITURE

## SÉRIE ASPEN<sup>MC</sup> - CHAISES À VALEUR AJOUTÉE



### SÉRIE ASPEN<sup>MC</sup>

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège par cylindre de gaz à descente douce
- Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier
- Réglage de la tension d'inclinaison du siège et dos avec contrôle du verrouillage de l'inclinaison (chaises à basculement multiples)
- Coussin de siège moulé par injection
- Support lombaire intégré et profilé
- Construction en contreplaqué et un cadre à écrous en T rivetés
- Roulettes doubles haute performance pour tapis

#### Chaise à basculement multiples à dossier bas

**730-02:** (Aucun verrouillage de l'inclinaison vers l'avant)

#### Fonction posture à dossier bas (Non basculant)

**730-14:** Hauteur du siège + Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier seulement, utiliser avec "SK"

ASSISE			DOS		LIVRAISON	
Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Lbs	Cube
17.5"-22.25"	19"	18"	15"	17"	25	4



#### OPTIONS D'ACCOUDOIRS

AAT Hauteur WAAT Largeur	TAT Hauteur, Télescopique, Entrée/sortie lat	AT Hauteur WT Largeur	WMS Hauteur, Largeur, Coussin pivotant à 34°, lat et en profondeur

## ASPEN™ SERIES

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège en descente douce
- Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier
- Réglage de la tension d'inclinaison du siège et dos avec contrôle du verrouillage de l'inclinaison (chaises à basculement multiples)
- Coussin de siège moulé par injection



### Chaise à basculement multiples à dossier moyen

**400-01:** Verrouillage de l'inclinaison du siège vers l'avant

**400-03:** Inclinaison du siège vers l'avant + Réglage de la profondeur du siège par bouton du côté (siège coulissant)

**400-03R:** Verrouillage de l'inclinaison du siège vers l'avant + Réglage de la hauteur du dossier par rochet + Réglage de la profondeur du siège par bouton du côté (siège coulissant)

**400-02:** (Aucun verrouillage de l'inclinaison vers l'avant)

### Fonction posture à dossier haut (Non basculant)

**400-14:** Hauteur du siège + Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier seulement, utiliser avec "SK"

### Chaise à basculement synchronisé à dossier moyen simple

**400-22:** Mouvement synchronisé du siège et du dos dans un rapport de 2:1 + Verrouillage de l'inclinaison verticale + Dossier à hauteur fixe

ASSISE			DOS		LIVRAISON	
Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Lbs	Cube
17.5"-22.25"	19"	18"	21"	19"	44	9



### Chaise à basculement multiples à dossier haut

**480-01:** Verrouillage de l'inclinaison du siège vers l'avant

**480-03:** Inclinaison du siège vers l'avant + Réglage de la profondeur du siège par bouton du côté (siège coulissant)

**480-02:** (Aucun verrouillage de l'inclinaison vers l'avant)

### Fonction posture à dossier haut (Non basculant)

**480-14:** Hauteur du siège + Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier seulement

### Chaise à basculement synchronisé à dossier haut simple

**480-22:** Mouvement synchronisé du siège et du dos dans un rapport de 2:1 + Verrouillage de l'inclinaison verticale + Dossier à hauteur fixe

ASSISE			DOS		LIVRAISON	
Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Lbs	Cube
17.5"-22.25"	19"	18"	24"	19"	38	10

## OPTIONS D'ACCOUDOIRS

AAT Hauteur WAAT Largeur	TAT Hauteur, Télescopique, Entrée/sortie lat	AT Hauteur WT Largeur	WMS Hauteur, Largeur, Coussin pivotant à 34°, lat et en profondeur

## SÉRIE ASPEN<sup>MC</sup>

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège en descente douce
- Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier
- Réglage de la tension d'inclinaison du siège et dos avec contrôle du verrouillage de l'inclinaison (chaises à basculement multiples)
- Coussin de siège moulé par injection
- Dossier en mousse haute densité avec support lombaire et des renforts latéraux pour un soutien supplémentaire du dos

### Chaise à basculement multiples à dossier moyen

**420-01:** Verrouillage de l'inclinaison du siège vers l'avant

**420-03:** Inclinaison du siège vers l'avant + Réglage de la profondeur du siège par bouton du côté (siège coulissant)

**420-02:** (Aucun verrouillage de l'inclinaison vers l'avant)

**Fonction posture à dossier moyen** (Non basculant)

**420-14:** Hauteur du siège + Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier seulement

ASSISE			DOS		LIVRAISON	
Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Lbs	Cube
18-22.75"	20"	19"	19"	18"	35	9



### Chaise à basculement multiples à dossier haut

**460-01:** Verrouillage de l'inclinaison du siège vers l'avant

**460-03:** Inclinaison du siège vers l'avant + Réglage de la profondeur du siège par bouton du côté (siège coulissant)

**460-02:** (Aucun verrouillage de l'inclinaison vers l'avant)

**Fonction posture à dossier haut** (Non basculant)

**460-14:** Hauteur du siège + Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier seulement

ASSISE			DOS		LIVRAISON	
Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Lbs	Cube
18-22.75"	20"	19"	24"	19"	36	10



### OPTIONS D'ACCOUDOIRS

AAT Hauteur WAAT Largeur	TAT Hauteur, Télescopique, Entrée/sortie lat	AT Hauteur WT Largeur	WMS Hauteur, Largeur, Coussin pivotant à 34°, lat et en profondeur