



# Séries RUSHTON<sup>MC</sup>

La série Rushton a été conçue pour s'adapter à des utilisateurs de toutes tailles. Les solutions d'assise ergonomiques ne se limitent pas aux dimensions, mais si certaines caractéristiques du siège ne sont pas adaptées, les utilisateurs risquent de ne jamais bénéficier du soutien dont ils ont besoin lorsqu'ils changent de posture.



**HORIZON<sup>TM</sup>**  
FURNITURE

## SÉRIE RUSHTON<sup>MC</sup>

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège en descente douce
- Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier
- Réglage de la tension d'inclinaison du siège et dos avec contrôle du verrouillage de l'inclinaison (chaises à basculement multiples)
- Coussin de siège moulé par injection



### Chaise à basculement multiples à dossier bas "Petite"

**230-01:** Verrouillage de l'inclinaison du siège vers l'avant

**230-03:** Inclinaison du siège vers l'avant + Réglage de la profondeur du siège par bouton du côté (siège coulissant)

**230-02:** (Aucun verrouillage de l'inclinaison vers l'avant)

**Fonction posture à dossier bas "Petite"** (Non basculant)

**230-14:** Hauteur du siège + Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier seulement, utiliser avec "SK"

ASSISE			DOS		LIVRAISON	
Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Lbs	Cube
17.5"-22.25"	17"	17"	16"	18"	42	8



### Chaise à basculement multiples à dossier bas

**231-01:** Verrouillage de l'inclinaison du siège vers l'avant

**231-03:** Inclinaison du siège vers l'avant + Réglage de la profondeur du siège par bouton du côté (siège coulissant)

**231-02:** (Aucun verrouillage de l'inclinaison vers l'avant)

**Fonction posture à dossier bas** (Non basculant)

**231-14:** Hauteur du siège + Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier seulement, utiliser avec "SK"

ASSISE			DOS		LIVRAISON	
Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Lbs	Cube
17.5"-22.25"	19"	18"	19"	19"	44	8

### OPTIONS D'ACCOUDOIRS

AAT Hauteur WAAT Largeur	TAT Hauteur, Télescopique, Entrée/sortie lat	AT Hauteur WT Largeur	WMS Hauteur, Largeur, Coussin pivotant à 34°, lat et en profondeur

## SÉRIE RUSHTON<sup>MC</sup>

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège en descente douce
- Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier
- Réglage de la tension d'inclinaison du siège et dos avec contrôle du verrouillage de l'inclinaison (chaises à basculement multiples)
- Coussin de siège moulé par injection

### Chaise à basculement multiples à dossier moyen

**232-01:** Verrouillage de l'inclinaison du siège vers l'avant

**232-03:** Inclinaison du siège vers l'avant + Réglage de la profondeur du siège par bouton du côté (siège coulissant)

**230-02:** (Aucun verrouillage de l'inclinaison vers l'avant)

**Fonction posture à dossier moyen** (Non basculant)

**233-14:** Hauteur du siège + Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier seulement

ASSISE			DOS		LIVRAISON	
Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Lbs	Cube
17.5"-22.25"	19"	18"	21"	19"	44	9



### Chaise à basculement multiples à dossier haut

**233-01:** Verrouillage de l'inclinaison du siège vers l'avant

**233-03:** Inclinaison du siège vers l'avant + Réglage de la profondeur du siège par bouton du côté (siège coulissant)

**233-02:** (Aucun verrouillage de l'inclinaison vers l'avant)

**Fonction posture à dossier haut** (Non basculant)

**233-14:** Hauteur du siège + Réglage de la hauteur et de l'angle du dossier seulement

ASSISE			DOS		LIVRAISON	
Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Lbs	Cube
17.5"-22.25"	19"	18"	24"	19"	46	9



### OPTIONS D'ACCOUDOIRS

AAT Hauteur WAAT Largeur	TAT Hauteur, Télescopique, Entrée/sortie lat	AT Hauteur WT Largeur	WMS Hauteur, Largeur, Coussin pivotant à 34°, lat et en profondeur